


# precisiedrukregelventiel LRP-1/8-6

Artikelnummer: 2416371

FESTO

zonder manometer.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Reeks	LR
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd precisie-membraanregelventiel
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1 ... 8 bar
Drukregelbereik	0,1 ... 6 bar
Max. drukhysteresis	0,02 bar
normaal nominaal debiet	300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	200 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal membraan	NBR