


klemhuls EAMH-50-5-C13.6

Artikelnummer: 2428478

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,44 kgmm ²
Productgewicht	19 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform