

# klemhuls

## EAMH-145-19-C34

Artikelnummer: 2429591

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	35,5 kgmm <sup>2</sup>
Productgewicht	227 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform