


klemhuls

EAMH-110-22-C34

Artikelnummer: 2430411

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	110
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	27,3 kgmm ²
Productgewicht	162 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform