

schijfventiel


VZFB-D-40-WW-V4V4E

Artikelnummer: 2464098
Einde productie

FESTO

Nominale breedte DN40, met lasuiteinden, DIN 11850, EPDM, materiaal 1.4404.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Constructieve opbouw | 2-wegschijfventiel |
| Soort bediening | manueel |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Laseinden/laseinden |
| Nominale breedte DN | 40 |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 10 |
| Bedieningsmoment | 10 Nm |
| Gebaseerd op norm | DIN 11851 |
| Medium | Water neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 120 °C |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4404 |
| Materiaal schijf | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer schijf | 1.4404 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4404 |
| Productgewicht | 1.100 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |