

# schijfventiel

## VZFB-D-100-WW-V2V2V

Artikelnummer: 2466857

Einde productie

FESTO

Nominale breedte DN100, met lasuiteinden, DIN 11850, FPM, materiaal 1.4301.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



### Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde   |
|----------------------------------|--|
| Constructieve opbouw             | 2-wegschijfventiel                               |
| Soort bediening                  | manueel  |
| Afdichtingsprincipe              | zacht  |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                                      |
| Soort bevestiging                | inline-installatie                               |
| Aansluiting armatuur             | Laseinden/laseinden                              |
| Nominale breedte DN              | 100  |
| Stroomrichting                   | omkeerbaar                                       |
| Nominale druk armatuur           | 10   |
| Bedieningsmoment                 | 35 Nm  |
| Gebaseerd op norm                | DIN 11851  |
| Medium                           | Water<br>neutrale vloeistoffen                   |
| Mediumtemperatuur                | -15 ... 140 °C                                   |
| Materiaal - opmerking            | LABS-houdende stoffen inbegrepen<br>RoHS conform |
| Geschikt voor levensmiddelen     | zie uitgebreide materiaalinformatie              |
| Materiaal behuizing              | hooggelegeerd staal roestvrij                    |
| Materiaalnummer behuizing        | 1.4301   |
| Materiaal schijf                 | hooggelegeerd staal roestvrij                    |
| Materiaalnummer schijf           | 1.4301   |
| Materiaal as                     | hooggelegeerd staal roestvrij                    |
| Materiaalnummer as               | 1.4301   |
| Productgewicht                   | 3.100 g  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand                     |