


schokdemper DYSC-20-18-Y1F

Artikelnummer: 2479149

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	18 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	16 mm
Max. aanslagkracht	3.000 N
Max. energieabsorptie per slag	38 J
Max. energieabsorptie per uur	80.000 J
Max. restenergie	0,32 J
Terugstelkracht	10 N
Productgewicht	370 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal