


aansluitplaat VABP-S3-26V1G-G18-2

Artikelnummer: 2605074

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Functieaansluiting 32	G1/8
Functieaansluiting 34	G1/8
Pneumatische aansluiting 22	G1/8
Pneumatische aansluiting 44	Aansluitplaat G1/8
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	0 ... 16 bar
normaal nominaal debiet	800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	668 g
Aansluiting stuur lucht 14	M5
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering
Materiaal O-ring	NBR
Materiaal schroeven	Staal