


# aansluitplaat VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Artikelnummer: 2605075

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                   |
|----------------------------------|--|
| Breedte                          | 26 mm                                    |
| Functieaansluiting 32            | G1/8                                     |
| Functieaansluiting 34            | G1/8                                     |
| Pneumatische aansluiting 22      | G1/8                                     |
| Pneumatische aansluiting 44      | Aansluitplaat<br>G1/8                    |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                              |
| Werkdruk                         | 0 ... 16 bar                             |
| Stuurdruk                        | 3 ... 8 bar                              |
| normaal nominaal debiet          | 800 l/min                                |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Mediumtemperatuur                | 0 ... 50 °C                              |
| Omgevingstemperatuur             | 0 ... 50 °C                              |
| Productgewicht                   | 1.200 g                                  |
| Aansluiting stuur lucht 14       | M5                                       |
| Pneumatische aansluiting 2       | G1/8                                     |
| Pneumatische aansluiting 4       | G1/8                                     |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                             |
| Materiaal aansluitstrip          | aluminiumlegering                        |
| Materiaal O-ring                 | NBR                                      |
| Materiaal schroeven              | Staal                                    |