

afdichtingsring NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Artikelnummer: 2652517

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1,2 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 12 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) Waterdamp
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Nominaal aandraaimoment	20 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	0,05 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PEEK