


gaffelkop SG-M10

Artikelnummer: 2674

FESTO

met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8140.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M10
Gebaseerd op norm	ISO 8140
Volgens norm	DIN 71752
Getapte aansluiting	Inwendige schroefdraad M10
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	104 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	Staal verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal verzinkt