


# aanslagkit EADP-ES-R3-32

Artikelnummer: 2735411

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 325 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment JO	1,3 kgcm <sup>2</sup>
Productgewicht	290 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Berylliumbrons vernikkeld
Materiaal flens	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal houder	aluminiumlegering geanodiseerd