


# busknoop CPX-FB37

Artikelnummer: 2735960

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	EtherCAT
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	125 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronica voorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	Error: communicatiefout LA X1: Netwerk actief poort 1 LA X2: Netwerk actief poort 2 Run: communicatiestatus
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	2x contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Maximaal adresvolume ingangen	128 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	128 Byte
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparameter
Baudsnelheid	100 Mbit/s
Configuratietoesteuning	ESI file
Extra functies	Acyclische gegevenstoegang via veldbus Objectdiagnose Emergency Message Compatibiliteitsmodus voor FB38 Modular Device Profile (MDP) De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Variabel PDO Mapping Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 100 mA