


aansluitplaat VABP-S1-2V1G-G38-2

Artikelnummer: 2738671

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	54 mm
Functieaansluiting 32	G1/4
Functieaansluiting 34	G1/4
Pneumatische aansluiting 22	Aansluitplaat G3/8
Pneumatische aansluiting 44	Aansluitplaat G3/8
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	0 ... 16 bar
normaal nominaal debiet	2.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	1.950 g
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering
Materiaal O-ring	NBR
Materiaal schroeven	Staal