

# balgcilinder EB-80-20

Artikelnummer: 2748903

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Vereiste inbouwdiameter	95 mm
Slag	20 mm
Max. hoogte uitgaand	70 mm
Max. kantelhoek	10 deg
Max. offset	5 mm
Minimale inbouwhoogte	50 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	400 N
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	CR
Materiaal behuizing	gegoten aluminium