

klemhuls EAMH-86-9-C27.3

Artikelnummer: 2789221

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	11,6 kgmm ²
Productgewicht	116 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform