

parallelkit EAMM-U-86-D50-60H-102-S1

Artikelnummer: 2803325

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	2.520 g
Interface code, actuator	D50B
Interface code, motor in	60H
Materiaal - opmerking	RoHS conform