


t-insteekkoppeling NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Artikelnummer: 2839846

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Soort bevestiging	inschroefbaar
Productgewicht	28 g
Elektrische aansluiting 1	Recht stopcontact, M12x1, 5-pins, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, M12x1, 2-polig, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 3	Rechte stekker, M12, 3-pol, A
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	TPE-U(PUR)
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Gespuitsgiet zink vernikkeld
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal stekkercontact	Koperlegering verguld