

zwenkflens CRSNCS-50

Artikelnummer: 2895922

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianten	betere corrosiebescherming
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	403 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gewrichtslager	PTFE roestvrij staal
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij