


Clip fix tool AGTC-T-SG-1

Artikelnummer: 2927782
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Soort bediening	mechanisch
Werkdruk	2 ... 6 bar
Omgevingstemperatuur	5 ... 40 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt TPE-S
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	5 ... 40 °C
Max. aandraaimoment	15 Nm
Productgewicht	750 g
Materiaal aansluitdraad	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houdbeugel	Roestvrij veerstaal
Materiaal gereedschaphouder	hooggelegeerd staal
Tool houder	T-gleuf met drukstuk