


ventiel VOFD-L35T-

Artikelnummer: 2956784

FESTO

direct gestuurd, 3,5 mm nominale breedte.



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel halfautomatisch 3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	51 mm
normaal nominaal debiet	406 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	direct gestuurd zitventiel
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	3,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling geen duwend
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
geschikt voor vacuüm	nee
b-waarde	0,15
C-waarde	1,8 l/sbar
Debiet Kv beluchting	0,32 m3/h
Debiet Kv ontluchting	0,32 m3/h
normaal nominaal debiet 2-3	440 l/min
Schakeltijd uit	60 ms
Schakeltijd in	40 ms
Bedrijfsmedium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-50 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-50 ... 60 °C
Productgewicht	390 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR VMQ
Materiaal behuizing	Aluminium coating hooggelegeerd staal roestvrij