


verdeelblok FR-4-1/4

Artikelnummer: 2960

FESTO

voor aftakken van perslucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	11,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	68 g
Aantal uitgangen	3
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd