


# ventiel VOFD-L100T-

Artikelnummer: 2964753

FESTO

direct gestuurd, 10 mm nominale breedte.



## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	51 mm
normaal nominaal debiet	1.900 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,2 MPa
Werkdruk	0 ... 12 bar
Constructieve opbouw	direct gestuurd zitventiel
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	10 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen duwend
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
geschikt voor vacuüm	ja
b-waarde	0,22
C-waarde	7,6 l/sbar
Debiet Kv beluchting	1,68 m3/h
Debiet Kv ontluchting	1,68 m3/h
normaal nominaal debiet 2-3	1.888 l/min
Schakeltijd uit	60 ms
Schakeltijd in	40 ms
Bedrijfsmedium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Productgewicht	950 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium coating