


aansluitblok voor batterijmontage VIGK-04-D-1

Artikelnummer: 30424

FESTO

voor ventieleiland

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	UL - Recognized (OL)
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/2
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium