


aansluitkabel KDI-SB202-BU25

Artikelnummer: 30437

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting	Stekker recht / stekker recht M12x1 / Sub-D 5-polig / 25-polig
Kabelmontage	4 x 0,14 mm ²
Kabeldiameter	4,5 ... 6,5 mm
Kabellengte	5 m
Soort bevestiging	met wartelmoer Clip
Materiaal - informatie dopmoer	Messing vernikkeld
Materiaal - informatie behuizing	PBT
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR
Materiaalinformatie insteekcontact	Koperlegering vergulde