

Zwaai aandrijving DRQ-40-90-PPV-A

Artikelnummer: 30580
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Grootte | 40 |
| Dempingshoek | 96 deg |
| Zwaaihoek | 90 deg |
| Tolerantie van de eindposities | 8 deg |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Tandheugel/rondsel |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 2,5 ... 10 bar |
| Max. zwaai frequentie bij 6 bar | 2,2 Hz |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Theoretisch draaimoment bij 6 bar | 9 Nm |
| Toelaatbaar massa draagheidsmoment | 0,005 kgm ² |
| Productgewicht | 2.630 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Informatie materiaal aandrijfjas | Inzetstaal |
| Informatie materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |