


connector met kabel

KME-1-24-2.5-LED

Artikelnummer: 30943

FESTO

voorgemonteerd, voor ME-ventielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Signaalstatus display	LED geel
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	135 g
Elektrische aansluiting 1	Haakse stekker, vierhoekige bouwvorm, 3-polig, type C
Elektrische aansluiting 2	open einde, 2-aderig
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Aardverbinding	niet beschikbaar
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Min. kabelbuigradius	52 mm
Kabeldiameter	5,2 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabelmontage	2x0,75
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verzilverd