

blindstop B-M3-S9

Artikelnummer: 30979

★ Kernprogramma

volgens DIN 908, met dichtingsring.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Nominaal aandraaimoment	0,48 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 55 %
Productgewicht	1 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW4,5 Sleuf 0,8 mm
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal blindstoppen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal O-ring	roestvrij staal NBR