



# naderingsschakelaar SMPO-1-H-B

Artikelnummer: 31008

FESTO

zonder bevestigingsset.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Meetprincipe	magnetisch
Werkdruk	2 ... 6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	-15 ... 60 °C
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,2 mm
Inschakeltijd	< 30 ms
Uitschakeltijd	< 25 ms
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren
Ventielfunctie	3/2
Pneumatische aansluiting	Opsteeknippel PK-3
Productgewicht	14 g
Materiaal behuizing	Messing PA POM
Schakelstatusweergave	optisch
Beschermingsgraad	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L