


slangmantelverbinding MKGV-36-M40

Artikelnummer: 3152613

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	100
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-40 ... 100 °C
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schroefkoppeling	PA