


lagerblok LBG-50

Artikelnummer: 31763

FESTO

voor sferische lagering met zwaaiflens SSNG of scharnierkop SGS bij cilinders DNGU, DNG, DNC of voor sferische lagering met zwaaiflens SNCS of scharnierkop SGS bij cilinders AEN, ADN, ADNP.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	540 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	gegoten roestvrij staal
Materiaal bout	Inzetstaal
Materiaal veiligheidsplot	Veerstaal