


# lagerblok LBG-80

Artikelnummer: 31765

FESTO

voor sferische lagering met zwaaiflens SSNG of scharnierkop SGS bij cilinders DNGU, DNG, DNC of voor sferische lagering met zwaaiflens SNCS of scharnierkop SGS bij cilinders AEN, ADN, ADNP.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	1.050 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Koolstofgrafiet
Materiaal bout	Inzetstaal
Materiaal veiligheidsslot	Veerstaal