

# geleidingseenheid EAGF-P1-KF-25-300


Artikelnummer: 3192951

Einde productie

voor elektrocilinder EPCO.

Einde productie. Leverbaar tot 2025. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Slag	300 mm
Reversspeling	0 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	25 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	1 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Max. kracht Fy	320 N
Max. kracht Fy statisch	415 N
Max. kracht Fz	320 N
Max. kracht Fz statisch	415 N
Max moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statisch	19 Nm
Max moment My	10 Nm
Max. moment My statisch	12 Nm
Max moment Mz	10 Nm
Max. moment Mz statisch	12 Nm
Verplaatsingskracht	4 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	300 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.080 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	12 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	12 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	30 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,5 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingsselement	Affineerstaal hardverchromd
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal jukplaat	aluminiumlegering geanodiseerd