

geleidingseenheid EAGF-P1-KF-40-

Artikelnummer: 3192966
Einde productie

FESTO

voor elektrocilinder EPCO.

Einde productie. Leverbaar tot 2025. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Abbeiding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Slag	1 ... 400 mm
Reversspeling	0 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Max. kracht Fy	380 N
Max. kracht Fy statisch	510 N
Max. kracht Fz	380 N
Max. kracht Fz statisch	510 N
Max moment Mx	20 Nm
Max. moment Mx statisch	27 Nm
Max moment My	15 Nm
Max. moment My statisch	20 Nm
Max moment Mz	15 Nm
Max. moment Mz statisch	20 Nm
Verplaatsingskracht	6 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	560 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.910 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	18 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	18 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	36 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,5 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingsselement	Affineerstaal hardverchromd
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal jukplaat	aluminumlegering geanodiseerd