

# Normcilinder DSNU-1"- -P-A

Artikelnummer: 33352


FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432 voor contactloze detectie (magneet).

Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Met elastische eindslagbuffering.

Voor de positiedetectie met naderingsschakelaars is een slaglengte van minimaal 10 mm noodzakelijk.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 10 ... 500 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 1"   |
| Gebaseerd op norm                               | ISO 6432   |
| Demping   | elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden (P) |
| Zuigerstangeinde                                | Uitwendige schroefdraad                                |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied           |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag        | 247,4 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 294,5 N  |
| Pneumatische aansluiting                        | M22x1,5  |
| Materiaal - informatie deksel                   | aluminum kneedlegering                                 |
| Materiaal - informatie dichtingen               | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| Materiaal - informatie behuizing                | hooggelegeerd staal roestvrij                          |
| Materiaal - informatie zuigerstang              | hooggelegeerd staal roestvrij                          |