

Geleidingseenheid FEN-100- -KF

Artikelnummer: 33489

FESTO

Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	40 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	80 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	12.990 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - informatie geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal - informatie behuizing	aluminium kneedlegering geanodiseerd