


# axiaalkit EAMM-A-D100-100A-S1

Artikelnummer: 3356931

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	2.450 g
Interface code, actuator	D100B
Interface code, motor in	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform