


fronteenheid ERMH-8-E17-30

Artikelnummer: 3385151
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Constructieve opbouw	Elektromechanische draaimodule
Inbouwpositie	willekeurig
Draaihoek	eindeloos
overbrengingsratio	30:1
Nominaal draaimoment	0,75 Nm
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,01^\circ$
Max axiale kracht	200 N
Productgewicht	1.095 g
Inschakelduur	100 %
Nominale stroom motor	0,31 A
Type motor	Servomotor
Max. uitgangssnelheid	200 1/min
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Nominaal vermogen motor	9,2 W
Piekstroom	0,61 A
Max. kantelmoment statisch	15 Nm
Piekdraaimoment	1,8 Nm
Toegestaan belastingsmassatraagheidsmoment	0,0026 kgm ²
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform