


# Normcilinder DSNU-3/4"- -P-A-S2

Artikelnummer: 34262

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432 voor contactloze detectie (magneet).  
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra  
bevestigingselementen. Met elastische eindslagbuffering.  
Voor de positiedetectie met naderingsschakelaars is een slaglengte  
van minimaal 10 mm noodzakelijk.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 320 mm
Zuigerdiameter	3/4"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden (P)
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	158,3 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	158,3 N
Pneumatische aansluiting	M22x1,5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij