

# Ronde cilinder DSNU-5/8"- -PPV-A-S3

Artikelnummer: 34273


FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432 voor contactloze detectie (magneet).

Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Met instelbare eindbuffers.

Voor de positiedetectie met naderingsschakelaars is een slaglengte van minimaal 10 mm noodzakelijk.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 200 mm
Zuigerdiameter	5/8"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	14 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	103,7 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	120,6 N
Pneumatische aansluiting	M16x1,5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	FPM NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij