



Magneetventiel MYH-5/3E-2,3-L-LED

Artikelnummer: 34306

FESTO

Mini-Pneumatic, met magneetspoel en nood-handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------|--|
| Ventiel functie | 5/3 ontlucht |
| Normaal nominaal debiet | 125 l/min |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Beschermingsgraad | IP40 met contrastekker |
| Nominale diameter | 2,3 mm |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Schakeltijd uit | 33 ms |
| Schakeltijd in | 8 ms |
| Inschakelduur | 100% |
| Spoelkarakteristieken | 24V DC: 1,8W |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 105 g |
| Soort bevestiging | met doorgaande boring |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat Batterijmodule |
| Pneumatische aansluiting 2 | Aansluitplaat Batterijmodule |
| Pneumatische aansluiting 3 | Aansluitplaat Batterijmodule |
| Pneumatische aansluiting 4 | Batterijmodule |
| Pneumatische aansluiting 5 | Batterijmodule |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |