


pneumatisch ventiel VLX-2-1/2-MS

Artikelnummer: 34434

FESTO

2/2-weg functie, pneumatisch bediend, koperen versie



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	G1/2
Nominale diameter	13 mm
Ventiefunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort reset	pneumatische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Medium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
normaal nominaal debiet	4.000 l/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	450 g