


geleidingseenheid FENG-50- -GF

Artikelnummer: 34483

FESTO

met glijgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	50 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	48 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	4.190 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	48 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	60 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,7 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd