


geleidingseenheid FENG-100- -KF

Artikelnummer: 34492

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	2.300 N
Max. kracht Fy statisch	3.120 N
Max. kracht Fz	2.300 N
Max. kracht Fz statisch	3.120 N
Max moment Mx	198 Nm
Max. moment Mx statisch	268 Nm
Max moment My	197 Nm
Max. moment My statisch	267 Nm
Max moment Mz	197 Nm
Max. moment Mz statisch	267 Nm
Verplaatsingskracht	40 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	77 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	12.990 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	77 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	47 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	3,6 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Affineerstaal