

# geleidingseenheid FENG-50-250-KF

Artikelnummer: 34510

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Slag	250 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	1.260 N
Max. kracht Fy statisch	1.600 N
Max. kracht Fz	1.260 N
Max. kracht Fz statisch	1.600 N
Max moment Mx	65 Nm
Max. moment Mx statisch	83 Nm
Max moment My	70 Nm
Max. moment My statisch	89 Nm
Max moment Mz	70 Nm
Max. moment Mz statisch	89 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Productgewicht	5.255 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd