

geleidingseenheid FENG-63-50-KF

Artikelnummer: 34513

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Slag	50 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	1.260 N
Max. kracht Fy statisch	1.600 N
Max. kracht Fz	1.260 N
Max. kracht Fz statisch	1.600 N
Max moment Mx	75 Nm
Max. moment Mx statisch	95 Nm
Max moment My	90 Nm
Max. moment My statisch	115 Nm
Max moment Mz	90 Nm
Max. moment Mz statisch	115 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Productgewicht	5.655 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd