


schokdemper YSR-16-20-C

Artikelnummer: 34573

FESTO

zelfinstellend



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	20 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	20 mm
Max. aanslagkracht	2.000 N
Max. energieabsorptie per slag	30 J
Max. energieabsorptie per uur	64.000 J
Max. restenergie	0,16 J
Terugstelkracht	6 N
Productgewicht	185 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal