


# Normcilinder DNGZK-160- -PPV-A-S6

Artikelnummer: 34954  
Einde productie


FESTO

volgens ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290, voor positiedetectie, met zwaaitapbevestiging en instelbare eindpositiedemping aan beide zijden.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 1 ... 2.000 mm   |
| Zuigerdiameter                                  | 160 mm   |
| Zuigerstangschroefdraad                         | M36x2  |
| Gebaseerd op norm                               | ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Demping   | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar                    |
| Inbouwpositie                                   | willekeurig  |
| Zuigerstangeinde                                | Uitwendige schroefdraad  |
| Constructieve opbouw                            | Zuiger<br>Zuigerstang  |
| Positiedetectie                                 | voor naderingsschakelaar   |
| Varianten                                       | Hittebestendige dichtingen max. 120°C                                    |
| Werkdruk  | 0,6 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | 0 ... 120 °C   |
| Dempingslengte                                  | 40 mm  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 11.310 N   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 12.064 N   |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 190 g  |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 19.510 g   |
| Soort bevestiging                               | met toebehoren   |
| Pneumatische aansluiting                        | G3/4   |
| Informatie materiaal deksel                     | gegoten aluminium  |
| Informatie materiaal dichtingen                 | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Informatie materiaal zuigerstang                | hooggelegeerd staal  |
| Informatie materiaal cilinderbuis               | Messing  |