


verbindingskabel KMYZ-2-24-5-LED

Artikelnummer: 34998

FESTO

voor vacuümgeneratoren VAD-MYB, VADM, VADMI.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Maritieme classificatie	zie certificaat
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met zelfsnijdende schroef
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	90 g
Elektrische aansluiting	2-polig / 2-aderig Haakse contactdoos / kabel vierkant / open einde
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1 A
Aardverbinding	niet beschikbaar
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabelmontage	2x0,25
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	brons