


# Tweehandstuurblok ZSB-1/8

Artikelnummer: 3527

FESTO

Veiligheidselement met tweehandbediening.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4 mm
Soort bediening	pneumatisch
Constructieve opbouw	Klepventiel met terugbrengeveer
Werkdruk	3 ... 8 bar
Normaal nominaal debiet	50 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	490 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Aansluiting hulpstuurlicht 12	G1/8
Aansluiting hulpstuurlicht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal - informatie deksel	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd